



現場で手軽に 「観る」「測る」「記録する」。

活用シーン



**Cマウントレンズ対応で、
拡張性は高く。コストは低く。**

SS500-MCはCマウント規格のレンズであれば市販されている汎用レンズを使用することができます。用途や対象に合わせ、安価で最適な撮影ができます。

**マイクروسコープや
工業用内視鏡にも拡張可能。**

タブレット、スマホとの連携。

画面を操作しながらリモート撮影が可能。
観察記録も簡単に作成できます。



顕微鏡用Cマウントレンズ対応
Wi-Fi カメラ

SS500-MC



バースト撮影

1秒間に10枚、2秒間に10枚、5秒間に10枚の連続撮影ができます。



インターバル撮影

2秒毎に1枚から24時間に1枚まで、一定間隔の撮影ができます。



画像回転機能

画像回転機能により、カメラを逆さに取り付けても画像を180度回転させて通覧撮影ができます。



ワイドダイナミックレンジ

ワイドダイナミックレンジ対応により、明暗差の大きい映像の撮影もより鮮明に。

〈カメラ基本性能〉

動画／静止画形式	動画／MP4 (H.264+AAC) 静止画／jpg
外部インターフェイス	USB (MicroB), HDMI (MicroD)
SDスロット	SD／SDHC／SDXC UHS-1 SDR50まで 最大64GB
Wi-Fiライブビュー解像度	録画時／WQVGA それ以外／WVGA
動画記録解像度	1080p／60fps, 1080p／30fps, 720p／60fps, 720p／30fps, 720p／120fps WVGA／240fps
静止画記録解像度	5M

Wi-Fi	内蔵
充電電池	リチウムポリマー電池／3.7V 1000mAh
動作温度／保存温度	0～40℃ / -20～60℃
外形サイズ	54×61×40mm ※突起部含まず
付属品	USBケーブル(1m), 保護キャップ, 保証書



専用無料アプリ[SS500 APP]
対応OS/バージョン

iOS (iPhone/iPad/iPod touch) 5.1以降
Android 2.3xまたは4.0以降

※全ての機種の動作を保証するものではありません。
※動作させる場所や条件により、通信がしにくい場合があります。



安全に関する
ご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

●カメラ本体の設定には、専用アプリSS500 APPが起動可能な端末が必要です。PC用ソフトウェアは、製品ウェブサイトよりダウンロードいただけます。●カメラ本体をPCで給電中に撮影、または撮影したファイルの再生はできません(ACアダプタによる給電中は、カメラの撮影／再生機能等をお使いいただけます)。●カメラ本体の機能の追加や性能向上のために、ファームウェアアップデートが必要な場合があります。ファームウェアのアップデートは、パソコンを利用してお客様ご自身で行っていただけます。最新ファームウェアの情報は、製品ウェブサイトでご確認ください。●仕様および価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載されている画像はイメージ画像です。●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。●iOSは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

商品に関するお問い合わせ

商品ご購入前の資料請求、お見積りなどのご質問は、
こちらで承ります。

TEL **0266-33-2008**

E-mail **SS500-MC@swoptronics.co.jp**

開発・販売

株式会社中日諏訪オプト電子

〈本 社〉愛知県名古屋市中区塩屋町1丁目3番地4

〈茅野事業所〉長野県茅野市豊平5239番地1

TEL 0266-33-2008 FAX0266-33-2010

取扱代理店